



*schnell*

*sauber*

DM 4.50


*präzise*

TUSCHE-  
FÜLLHALTER  
für jede  
Strich- und  
Schriftart

**Pelikan**

*Graphos*

*abc  
defg  
hijk*



### Bleistiftschnell

arbeiten Sie mit dem Pelikan-Graphos. 60 auswechselbare Federn erleichtern Ihnen die Arbeit in jeder Weise. Technisches Zeichnen, freies Zeichnen, Feder-skizzen, Kunst- und Schablonenschrift: mit dem Pelikan-Graphos beherrschen Sie jede Technik.

### Kinderleicht

lernen Sie mit diesem Zeichengerät umzugehen. Von selbst und jederzeit gleichmäßig fließt die Tusche aus der Feder. Mit dem Pelikan-Graphos gezogene Striche decken lichtpausgut und sind randscharf. Die Strichbreite der Federn wird durch unterschiedlichen Druck nicht beeinflusst.

### Stundenlang

und störungsfrei können Sie mit einer Füllung des Pelikan-Graphos arbeiten. Sie bestimmen die Stärke des Tusche-flusses. Normal wird der Graphos-Halter mit dem Zuführer Nr. 2 für mittelstarken Zufluß geliefert. Verlangt die Arbeit einen schwachen Tuschefluß, wählen Sie Zuführer Nr. 1. Arbeiten Sie mit breiten Federn, ist für den notwendigen starken Tuschefluß der Zuführer Nr. 3 vorteilhaft.

### Einwandfrei


wird Ihre Zeichnung mit dem Pelikan-Graphos. Kein Strich läuft aus. Kleckse sind ausgeschlossen. Verwenden Sie den Pelikan-Graphos, so schaffen Sie Ihre Arbeit SCHNELL, SAUBER und PRÄZISE!

Verschiedene Beispiele für die  
Anwendung des *Pelikan*


# Graphos



● Ziehen von  
Linien und Kurven  
(Graphos-A-Feder)




● Tabellen-Zeichnen  
(Graphos-T-Feder)



● Freie Schrift  
(Graphos-O-Feder)



● Freihand-  
zeichnen  
(Graphos-S-Feder)




● Schablonenschrift  
(Graphos-R-Feder)

● Kunstschrift  
(Graphos-N-  
und Z-Feder)



● Schichtlinien-Zeichnen  
(Graphos-R-Feder)





Diese Linien wurden mit  
verschieden breiten  
Graphos-A- und T-Federn  
Naß in Naß bzw. Naß aus  
Naß gezogen.  
Sie zeigen die umfassenden  
Möglichkeiten des  
Pelikan-Graphos.





Die Zick-Zack-Linie  
ist mit einer  
0,6-mm-Graphos-A-Feder  
gezogen.  
Darüber kopiert sehen Sie —  
stark vergrößert —  
die durch Kreise bezeichneten  
Winkel.



Kreise und Kreisbogen  
können mit Graphos-Zirkel-  
klemmer oder Graphos-  
Zirkelersatz Naß in Naß  
übereinandergeschlagen  
werden.





Mit weicher  
Graphos-S-Feder  
ausgeführte  
Tuschezeichnung.  
Zum Kartenzeichnen  
verwenden Sie am besten  
die harte oder extra-harte  
Graphos-S-Feder.



Originalschriftzug einer Graphos-O-Feder  
Die bezeichnete Schleife wurde —  
stark vergrößert — einkopiert.  
Sie ist sauber, der Rand scharf.

**ararararare**  
**ararararara**  
**arararararai**



360 dieser Schriftzeilen lassen sich mit  
einer Füllung des Pelikan-Graphos  
schreiben.

## Es ist ganz einfach:

Sie schrauben die Kappe ab, nehmen den Zuführer heraus, füllen. Dann drücken Sie den Zuführer wieder ein und setzen die Feder auf. Schon können Sie beginnen.

## Nach der Arbeit:

Sie nehmen die Feder ab und schrauben die Kappe fest. So bleibt die Tuschefeder im Halter flüssig. Anschließend reinigen Sie die Feder sorgfältig mit Wasser. Die schwenkbare Überfeder erleichtert Ihnen das für die weitere Arbeit nötige Säubern.


## Millionen technische Zeichner,

Ingenieure, Landmesser, Architekten, Kartographen, Künstler, Studenten und viele andere in der ganzen Welt arbeiten mit dem Tuschefüllhalter Pelikan-Graphos

**schnell**

**sauber** und

**präzise!**





DM 1,25

DM 0,55



### Zweckmäßige Füllgeräte


wurden für den Pelikan-Graphos und andere Zeichengeräte geschaffen. Glas 517 mit Druckball und Pipette und die Pelikan-Tuschepatrone mit Druckball und Düse ermöglichen ein genau dosiertes Füllen der Schreib- und Zeichengeräte.

### *Pelikan* -Tuschen


vereinigen in sich alle Vorzüge einer vollkommenen Tusche. LEICHTFLÜSSIG, STRICHFEST, WASSERFEST, RADIERFEST, MISCHBAR, VERDÜNNBAR — das sind die herausragenden Eigenschaften. Die tiefschwarze Pelikan-Ausziehtusche (Perltusche)

deckt lichtpausgut. Sie eignet sich insbesondere für Zeichnungen, die vervielfältigt werden sollen. In der Feder bleibt sie lange flüssig.

Feine und feinste Linien können mit ihr ausgezogen werden. Pelikan-Ausziehtuschen werden außer in Schwarz (Perltusche) in 38 farbstarke Tönen geliefert. Karte mit Handaufstrichen auf Wunsch.



Zum *Pelikan Graphos* gehören *Pelikan* -Tuschen.



# Graphos

## Taschenetuis K

aus weißem Kunststoff

Inhalt: 1 Graphos-Halter oder 1 Zirkeleinsatz,  
1 Tuschepatrone und Graphos-Federn  
wie unten angegeben

Etui	Preis DM
K I/6 ..... für Kunstschrift (O 1,25—2,0—3,2—N 2,0—3,2—Z 3,2)	8,95
K II/6 ..... für technisches Zeichnen (A 0,2—0,3—0,6—T 1,0—1,6—2,5)	8,95
K III/6 ..... für Zirkelarbeit (A 0,2—0,3—0,6—T 1,0—1,6—2,5)	9,95
K IV/6 ..... für Schablonenschrift (R 0,5—0,8—1,0—1,25—1,75—2,5)	10,45
K I/12..... für Kunstschrift (O 0,5—1,0—1,6—2,5—3,2—5,0— N 1,25—2,0—3,2—4,0—Z 2,0—3,2)	11,35
K II/12..... für technisches Zeichnen (A 0,1—0,16—0,2—0,3—0,4—0,5— 0,6—T 0,8—1,0—1,25—1,6—2,5)	11,85
K III/12..... für Zirkelarbeit (A 0,1—0,16—0,2—0,3—0,4—0,5— 0,6—T 0,8—1,0—1,25—1,6—2,5)	12,85
K IV/12..... für Schablonenschrift (R 0,4—0,5—0,6—0,7—0,8—1,0— 1,25—1,5—1,75—2,0—2,5—3,0)	14,35

# Graphos

## Taschenetui

aus Holz, innen mit Samt bezogen

TV ... Inhalt: 1 Graphos-Halter, 3 Zuführer  
(1 2, 3), 60 Graphos-Federn

Preis DM

40,40



## Leere Graphos-Taschenetuis

K leer ....	aus Kunststoff, für 1 Graphos-Halter, 12 Graphos-Federn u. 1 Tuschepatrone	1,50
TG leer ....	aus Holz, für 1 Graphos-Halter und 24 Graphos-Federn	3,30
TV leer ....	aus Holz, für 1 Graphos-Halter, 3 Zuführer und 60 Graphos-Federn	6,—

Alle

# Graphos

**Teile werden auf Wunsch  
auch einzeln geliefert**

Feder	Sorte	Bezeichnung	Lieferbare Breiten in mm
	<b>A</b>	ZIEHFEDERN für feine Linien	DM 0,65 die Feder: 0,1 0,12 0,16 DM 0,40 die Feder: 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6
	<b>T</b>	LINIERFEDERN für breite Linien u. Plakatdrift	DM 0,40 die Feder: 0,8 1,0 1,25 1,6 2,5 4,0 6,4 10,0
	<b>S</b>	Zeichenfedern FÜR DAS FREIE ZEICHNEN	DM 0,65 die Feder B = weich HB = mittel H = hart K = extrahart
	<b>R</b>	RÖHRCHEN- FEDERN ZUM SCHREIBEN MIT SCHRIFT- SCHABLONEN	DM 0,65 die Feder: 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0
	<b>O</b>	Plattenfedern FÜR Schnurzüge	DM 0,40 die Feder: 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,2 5,0
	<b>N</b>	Rechtsgeschragte Federn für Handschrift	DM 0,40 die Feder: 0,8 1,25 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0
	<b>Z</b>	Linksgeschragte Federn für Handschrift	DM 0,40 die Feder: 0,8 1,25 2,0 3,2 5,0

**Graphos**  
FEDERN



### Graphos

#### Schwamm

Viskoseschwamm in blauer Kunststoffdose mit Scharnierdeckel. Zum Anfeuchten der Feder während der Arbeit und nach Arbeitspausen.


DM 0,50

### Graphos

#### Zirkelklemmer

Mit diesem Zusatzgerät kann der Pelikan-Graphos in Zirkeln mit 3 oder 4 mm Schenkelbohrung verwendet werden.

DM 3,20



### Graphos - Zirkeleinsatz

für Zirkel mit 3 oder 4 mm Schenkelbohrung (Bestellbezeichnung E/3 oder E/4).

Ein Schaftteil wird mitgeliefert, damit sich der Zirkeleinsatz auch als Schreibgerät oder Ziehfeder verwenden läßt.

DM 5,50

### Graphos - Mittelstück mit Gelenk

für Zirkel mit Gelenk am Einsatzstück.

Für Rieflerzirkel nach dem Rundsystem: Graphos-Mittelstück R, nach dem Flachsysteem: Graphos-Mittelstück F.

DM 3,20

### Graphos - Ständer 4 G

zum Abstellen des Pelikan-Graphos in kurzen Arbeitspausen.

DM 1,60

Pelikan-Erzeugnisse sind in den Fachgeschäften vorrätig.